

3M**Platello di supporto per dischi fibrati duro/nervato, Ø Esterno: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566690 180
GTIN	4046719523856
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Platelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.

Platello di supporto per dischi fibrati, **duro e non deformabile**. Superficie di contatto **con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana** nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con **termostabilità molto elevata**. Ideale per **lavorazioni di sgrossatura** nelle grane da 36 a 60.

Inclusa ghiera di serraggio supplementare da 5/8 pollici.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Velocità periferica massima	80 m/s
Ø Esterno	180 mm
Grado durezza	duro
Tipo di prodotto	Platello di supporto