

**Spessimetro calibrato 150×2500 mm, acciaio inossidabile, Spessore: 0,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	478720 0,2
GTIN	4045197207937
Classe articolo	42H

**Descrizione****Esecuzione:**

Rotoli in scatole di plastica facili da estrarre e da svolgere. È possibile sovrapporre in un blocco unico le singole scatole per risparmiare spazio e proteggere il materiale dallo sporco.

**Inossidabile** – acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. 1.4301, laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

**Uso:**

**Allestimento** di utensili, **regolazione** di gruppi, **compensazione** di tolleranze, **supporto** per dispositivi, **allineamento** di attrezzature, **allestimento** di stampi, **regolazione** del gioco di cuscinetti, **adattamento** di gruppi, **regolazione** delle lame di forbici, **allineamento** di utensili, ecc.

**Descrizione tecnica**

Spessore	0,2 mm
Materiale	acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
Limite di errore	±6 µm
Lunghezza pellicole	2500 mm
Larghezza pellicole	150 mm
Attributo del nome del prodotto	acciaio inossidabile

Tipo di prodotto

Spessore calibrato