



Spessimetro calibrato 150×2500 mm, acciaio non legato, Spessore: 0,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	478700 0,2
GTIN	4045197207838
Classe articolo	42H

Descrizione

Esecuzione:

Rotoli in scatole di plastica facili da estrarre e da svolgere. È possibile sovrapporre in un blocco unico le singole scatole per risparmiare spazio e proteggere il materiale dallo sporco.

Acciaio C – acciaio al carbonio, materiale n. 1.0330 (DC01 C490 MA), laminato a freddo, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, **regolazione** di gruppi, **compensazione** di tolleranze, **supporto** per dispositivi, **allineamento** di attrezzature, **allestimento** di stampi, **regolazione** del gioco di cuscinetti, **adattamento** di gruppi, **regolazione** delle lame di forbici, **allineamento** di utensili, ecc.

Descrizione tecnica

Spessore	0,2 mm
Materiale	Acciaio C
Limite di errore	±6 µm
Lunghezza pellicole	2500 mm
Larghezza pellicole	150 mm
Attributo del nome del prodotto	acciaio non legato
Tipo di prodotto	Spessore calibrato

