

**Garant**
**CC. T 060204, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 060204 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura