

Garant
RC.X 1003, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1003 HB7035-1 Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura