

Garant
TNMG 160404, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucioli	SS
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura