

Filettatura Calibro a tampone UNC-2B P/NP, Filettatura: 6-32



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486300 6-32 |
| GTIN | 2050001691071 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma ANSI B1.2.
Calibri non passa contrassegnati in rosso.
UNC = Unified national coarse thread.

Norma:**ANSI B 1.1**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|---|
| Filettatura | 6-32 UNC |
| Filetti per pollice | 32 |
| Norma | ANSI B 1.1 |
| Tipo di filettatura | UNC |
| Qualità | 2 |
| Campo di tolleranza | B |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Taratura | L10 |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone differenziale filettato |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 20 mm | 028550 20 |
| Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm | 028590 90 |