

Garant**Portautensili per barre alesatrici fessurato, HSK-T 63, Ø di serraggio D1:
12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318831 12
GTIN	4045197905178
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT - Più stabilità e azione antivibrante mediante l'avvolgimento della barra alesatrice.

Uso:

Per alloggiare barre alesatrici.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm
Ø Esterno D	45 mm
L ₁	79,05 mm
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

