

Garant**Portautensili eco assiale, 2x, destra, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318855 25
GTIN	4045197893314
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta. Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainserti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

Descrizione tecnica

Per quadro del portautensili	25 mm
B	40 mm
Ø Esterno D	102 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	102 mm
Adattatore	PSC 63

Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili