

Garant**Portautensili eco radiale, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318856 25
GTIN	4045197893321
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta. Inclusa piastrina di appoggio perforata. Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	102 mm
B	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	71 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili