

**Garant****Portautensili eco diagonale 45°, sinistra, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318859 25
GTIN	4045197893345
Classe articolo	31G

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

**GARANT** - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

**Uso:**

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

**Nota:**

Perno di serraggio PSC su richiesta. Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

**Descrizione tecnica**

Spostamento punta-centro f	12,7 mm
Ø Esterno D	94 mm
B	40 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Adattatore	PSC 63

Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili