

**Garant****Attacco longitudinale BMT Eco, BMT: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319884 60
GTIN	4045197877345
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Descrizione tecnica**

Macchine adatte	Mori NL, Mori NT
$h_1$	25 mm
$L_1$	94 mm
$b_2$	65 mm

L <sub>2</sub>	84 mm
x	70 mm
h <sub>2</sub>	70 mm
Tipo di prodotto	Portautensile