

Garant**Attacco radiale eco BMT, BMT: 55/E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

Descrizione tecnica

L ₂	64 mm
h ₁	20 mm
b ₂	45 mm
x	95 mm

Macchine adatte	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Tipo di prodotto	Portautensile