

**Garant****Attacco trasversale BMT Eco, BMT: 55/D****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319886 55/D
GTIN	4045197877413
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

**Descrizione tecnica**

L <sub>1</sub>	64 mm
Macchine adatte	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b <sub>2</sub>	52,5 mm

$h_1$	20 mm
$L_2$	64 mm
x	95 mm
$h_2$	94 mm
Tipo di prodotto	Portautensile