

**Garant****Attacco radiale eco BMT, BMT: 68****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319886 68
GTIN	4045197877420
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

**Descrizione tecnica**

L <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	64 mm
Macchine adatte	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

L <sub>2</sub>	68 mm
x	98 mm
h <sub>2</sub>	94 mm
Tipo di prodotto	Portautensile