

Garant**Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319888 60
GTIN	4045197877444
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio.

Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Uso:

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Descrizione tecnica

Macchine adatte	Mori NL, Mori NT
L ₂	84 mm
d _a	40 mm
Z	70 mm

L ₁	94 mm
h ₁	108 mm
x	80 mm
l ₁	110 mm
L ₃	30 mm
Tipo di prodotto	Portautensile