



## Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 100, Ø di serraggio crescente di 1 mm: 47mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329954 47
GTIN	2050001925404
Classe articolo	33H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

#### Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

#### Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

### Descrizione tecnica

Ø Attacco	47 mm
Durezza	60 HR
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali e longitudinali
Profilo	tonda

Lunghezza L	59 mm
Adattatore	SK 100
Tipo di prodotto	Pinza elastica