

**Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24, 230×280 mm, Grana: 150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556800 150
GTIN	4018875000816
Classe articolo	56V

**Descrizione****Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. **Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata.** Grandezza fogli 230×280 mm.

Modello **VSM KK 24: tessuto blu, tela abrasiva economica** per sollecitazioni normali.

**Uso:**

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

**Descrizione tecnica**

Grana	150
Grado di finezza	medio
Denominazione originale prodotto	KK 24
Serie	KK24
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza foglio abrasivo	280 mm

Lunghezza foglio abrasivo	230 mm
Attributo del nome del prodotto	230×280 mm
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Supporto manuale per tela abrasiva	557600
Supporto in acciaio	556950