

**Scatola dinamometrica digitale, Intervallo di misurazione: 0-320kN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Classe articolo	47F

Descrizione**Esecuzione:**

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Struttura meccanica semplice e robusta ideale per condizioni di esercizio estreme. Display a 4 1/2 cifre con retroilluminazione per una visualizzazione diretta e una lettura ottimale del valore della forza.

Il display grafico supplementare con funzione di lancetta rattrapante visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale. CPG1200 dispone di un'interfaccia micro USB per garantire una trasmissione dati facile e a prova di guasti. 3 filettature di fissaggio M5 nella base del corpo.

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso display, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Superficie del pistone	80 cm ²
Intervallo di misurazione	0 - 320 kN
Risoluzione	0,1 kN
Altezza rilevatore di forza	41 mm
Ø Rilevatore di forza	138 mm
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Errore max.	±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %
Ø Pistone	100 mm
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Display girevole	300 grado
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6