



Scatola dinamometrica digitale, Intervallo di misurazione: 0-10kN



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479130 0-10
GTIN	2050001674722
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Struttura meccanica semplice e robusta ideale per condizioni di esercizio estreme. Display a 4 1/2 cifre con retroilluminazione per una visualizzazione diretta e una lettura ottimale del valore della forza.

Il display grafico supplementare con funzione di lancetta rattrapante visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale. CPG1200 dispone di un'interfaccia micro USB per garantire una trasmissione dati facile e a prova di guasti. 3 filettature di fissaggio M5 nella base del corpo.

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso display, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 10 kN
Ø Rilevatore di forza	75 mm
Risoluzione	0,01 kN
Superficie del pistone	10 cm ²
Altezza rilevatore di forza	30 mm
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Errore max.	±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %
Ø Pistone	45 mm
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Display girevole	300 grado
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6