

**Scatola dinamometrica forma ribassata, Intervallo di misurazione: 0-200kN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479110 0-200
GTIN	2050001056498
Classe articolo	47F

**Descrizione****Esecuzione:**

Cella di carico idraulica con manometro integrato per la misurazione della forza statica e quasi-statica.

Corpo e pistone in acciaio legato, manometro in ottone estruso con lancetta rattrapante. Protezione contro la penetrazione di corpi esterni e di acqua nebulizzata (IP43).

**Vantaggi:**

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

**Funzione:**

IP43: protezione contro l'acqua nebulizzata fino a un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Uso:**

Nella costruzione di macchine utensili.

Particolarmente indicati per **misurazioni su morse**.

**Fornitura:**

Incluso display, certificato di collaudo e valigetta per il trasporto.

**Descrizione tecnica**

Superficie del pistone	80 cm <sup>2</sup>
Ø Rilevatore di forza	138 mm
Altezza rilevatore di forza	41 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 kN
Risoluzione	10 kN
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Errore max.	±1,6 del valore finale del campo di misura (±2,5 con lancetta rattrapante) %
Ø Pistone	100 mm
Grado di protezione IP	IP 43
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica