



## Scatola dinamometrica digitale, Intervallo di misurazione: 0-60kN



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479130 0-60   |
| GTIN            | 2050001674739 |
| Classe articolo | 47F           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Struttura meccanica semplice e robusta ideale per condizioni di esercizio estreme. Display a 4 1/2 cifre con retroilluminazione per una visualizzazione diretta e una lettura ottimale del valore della forza.

Il display grafico supplementare con funzione di lancetta rattrapante visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale. CPG1200 dispone di un'interfaccia micro USB per garantire una trasmissione dati facile e a prova di guasti. 3 filettature di fissaggio M5 nella base del corpo.

#### Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso display, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.

### Descrizione tecnica

|  |   |
|--|---|
| Altezza rilevatore di forza                  | 30 mm   |
| Risoluzione                                  | 0,01 kN   |
| Intervallo di misurazione                    | 0 - 60 kN   |
| Superficie del pistone                       | 10 cm <sup>2</sup>                                    |
| Ø Rilevatore di forza                        | 75 mm   |
| Temperatura di esercizio                     | -10 - 50 °C   |
| Errore max.                                  | ±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra % |
| Ø Pistone                                    | 45 mm   |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6  |
| Numero di batterie contenute                 | 2   |
| Grado di protezione IP                       | IP 65   |
| Alimentazione                                | Alimentazione di rete                                 |
| Display girevole                             | 300 grado   |
| Metrologia                                   | digitale  |
| Certificato di collaudo                      | Certificato di collaudo del produttore                |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida                                       |
| Tipo di prodotto                             | Scatola dinamometrica                                 |

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6