

Garant
Barra alesatrice HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	9,6 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Codice ISO portautensile	E10K SDQCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500