

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	36 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A12L SDQCR/L07
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	17 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Inserto adatto	DC.. 0702..
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500