

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	16,5 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	VB.. 1103..
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Altezza di serraggio L_2	15,5 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SVUBR/L11
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500