

3M**Set di 20 soft pad tenero, 140×115×5 mm, Grana: 1500**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	557545 1500
GTIN	30051131026002
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Soft pad con struttura in gommapiuma **con distribuzione della pressione**. Rivestito con corindone (A).

1 lati rivestiti.

Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

Uso:

Rettifica di precisione di contorni, bordi e nei punti di difficile accesso, ad es. preparazione prima della verniciatura, pulizia. Per rettifica a umido e a secco.

Descrizione tecnica

Grana	1500
Grado di finezza	microfine
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A

Larghezza	115 mm
Altezza	5 mm
Lunghezza	140 mm
Attributo del nome del prodotto	140×115×5 mm
Numero di spugne, pad	20
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		