

**Manometro digitale, Campo di visualizzazione: 0-10bar****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Manometro digitale con retroilluminazione in corpo di plastica rigido per il monitoraggio e la misurazione delle pressioni nell'aria compressa asciutta e priva di olio e nei gas non nocivi né aggressivi.

Display LCD a 7 segmenti e a 3 livelli, con retroilluminazione.

Fornitura:

Inclusa batteria a pastiglia CR2032.

Nota:

Per la batteria a pastiglia adatta vedi n. art. 081560 CR2032.

Descrizione tecnica

Campo visualizzazione del manometro	0 - 10 bar
Lunghezza	30 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	36,8 mm
Filettatura di raccordo	1/4 fil. esterna pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Manometro idraulico