

Mitutoyo**Micrometri digitali, Campo di misura: 0-25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). "Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25-50, 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Passo vite angolare	2 mm
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	2 µm
Numero di batterie contenute	1

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------