

KERN

Bilancia contapezzi, modello CXB, Campo massimo di pesatura: 6kg



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479540 6 |
| GTIN | 4045761085497 |
| Classe articolo | 47D |

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).**
- **Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.**
- **Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.**
- **Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.**
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**

Ideale per pesare componenti in plastica grazie alla **protezione ESD** integrata.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, batteria, calotta di protezione.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------|--------|
| Peso netto | 4 kg |
| Risoluzione | 0,5 g |
| Profondità | 330 mm |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dimensione piano di pesata | 300×225 mm |
| Peso minimo del pezzo | 2 g |
| Altezza | 110 mm |
| Riproducibilità | 0,5 g |
| Campo massimo di pesatura | 0 - 6 kg |
| Linearità | ± 1 g |
| Denominazione originale prodotto | CXB |
| Larghezza | 300 mm |
| Tempo di oscillazione | 2 s |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Taratura | K2 |
| Tipo di prodotto | Bilancia contapezzi |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/479540-6>