

Garant

Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga Ø DS 25 mm, Larghezza scanalatura da m: 12mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 290350 12 |
| GTIN | 4045197880987 |
| Classe articolo | 29K |

Descrizione**Attenzione:**

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------|
| Lunghezza utile L ₁ | 161 mm |
| Per larghezza scanalatura m | 12 mm |
| Vite | 290399 3 |
| Ø di preforatura minimo D _{min} | 32,56 mm |
| Spostamento centrale L ₃ | 16,5 mm |
| Ø Gambo | 25 mm |
| Ø Cartuccia D ₁ | 30 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza codolo L _s | 90 mm |
| Codolo | Codolo Weldon |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |

Accessori

| | |
|-----------------------------|----------|
| Vite di fissaggio Modello 3 | 290399 3 |
|-----------------------------|----------|