

**Rotolo di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F, 40 mm × 25 m, Grana: 180****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557730 180 |
| GTIN | 4018875213988 |
| Classe articolo | 56V |

Descrizione**Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di **corindone normale (A)** con legante di resina sintetica. Elevato potere abrasivo e lunga durata.

Modello **VSM KK 114 F**: tessuto **marrone, per sollecitazioni estremamente elevate**. Questa qualità è **particolarmente elastica, resistente all'olio e al petrolio**, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

Imballaggio **con dispenser integrato**.

Uso:

Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Grado di finezza | fine |
| Grana | 180 |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Larghezza rotoli | 40 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Lunghezza rotoli | 25 m |
| Attributo del nome del prodotto | 40 mm × 25 m |
| Tipo di prodotto | Tessuto abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |