



Giravite esagonale per elettronica, Esagono: 2,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627490 2,5
GTIN	7610733268412
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con **cappuccio ruotabile** (con impronta per impiego sulla punta dell'indice nei lavori di precisione). **Zona di torsione** a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e **zona di forza** per la trasmissione di momenti torcenti elevati.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell'elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	90 mm
Esagono	2,5 mm
Lunghezza complessiva	183 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Cappuccio girevole	sì
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giravite