



Giravite esagonale per elettronica ESD, Esagono: 1,27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627495 1,27
GTIN	7610733268450
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con **cappuccio ruotabile** (con impronta per impiego sulla punta dell'indice nei lavori di precisione). **Zona di torsione** a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e **zona di forza** per la trasmissione di momenti torcenti elevati.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell'elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Descrizione tecnica

Esagono	1,27 mm
Lunghezza lama	50 mm
Lunghezza complessiva	143 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cappuccio girevole	sì
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giravite

