



Giravite esagonale per elettronica ESD, Esagono: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627495 3
GTIN	7610733268498
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con **cappuccio ruotabile** (con impronta per impiego sulla punta dell'indice nei lavori di precisione). **Zona di torsione** a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e **zona di forza** per la trasmissione di momenti torcenti elevati.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell'elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	191 mm
Esagono	3 mm
Lunghezza lama	100 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cappuccio girevole	sì
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giravite

