

**3M****Cuffie antirumore Peltor™ WorkTunes™ Pro****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097788
GTIN	4054596123298
Classe articolo	04A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cuffie antirumore **con radio FM integrata**. Antenna incorporata, **rapida ricerca digitale delle stazioni trasmettenti e 5 slot in cui memorizzarle**, per una maggiore flessibilità e un facile utilizzo. Premendo i tasti di comando e il feedback audio (frequenza) si può impostare la stazione trasmittente senza doversi togliere le cuffie. In questo modo viene garantita una protezione antirumore costante. Tramite un jack di 3,5 mm è possibile collegare un **lettore MP3 o uno smartphone**. Il collegamento mediante jack è adatto per la riproduzione di file audio, mentre non è propriamente indicato per le telefonate. Spegnimento automatico dopo 4 ore di inattività, per garantire il risparmio energetico. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Protezione per l'udito e cuffie combinate.

**Uso:**

Ambienti industriali rumorosi.

**Norma:**

EN 352-1; EN 352-8

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie AA (alcaline al manganese) 081556 LR6.

**Nota:**

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY220.

Valore SNR (valore di isolamento): 32 dB(A)

Durata batterie: 40 h

Peso: 352 g

## Descrizione tecnica

Valore SNR (valore di isolamento)	32 dB(A)
Durata batterie	40 h
Serie	Peltor™ WorkTunes™ Pro
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081556 LR6
Numero di batterie contenute	2
Peso	352 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	EN 352-8
Norma	EN 352-1
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore

## Accessori

Kit igienico Modello HY220	097767 HY220
Custodia	096920
Indicatore di rumore NI100	097305
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081556 LR6