



Giravite con impronta a croce Pozidriv con cappuccio a percussione, Dimensione dell'intaglio a croce: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668305 2
GTIN	4013288017789
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** (ad eccezione della Dim. 4) e **cappuccio a percussione**. **Lama esagonale**, in acciaio speciale resistente agli urti, **passante**, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunito.

per \varnothing viti: 3,1 – 5,2 mm

Lunghezza lame: 100 mm

Lunghezza complessiva: 205 mm

Esagono di manovra: 10 mm

Descrizione tecnica

Dim. dell'impronta a croce	2
per \varnothing viti	3,1 – 5,2 mm
Lunghezza complessiva	205 mm
Esagono di manovra	10 mm
Lunghezza lame	100 mm
Denominazione originale prodotto	918 SPZ
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Cappuccio a percussione	sì
Tipo di prodotto	Giravite

