



Levigatrice a nastro GX, Modello: 790132



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077610 790132
GTIN	4014586872063
Classe articolo	03H

Descrizione

Esecuzione:

Potenti levigatrici a nastro.

- **Motore trifase da 3kw.**
- **Possibilità di collegamento per aspirazione esterna e con raccoglitore trucioli rimovibile.**
- **Possibilità di alzare lo sportellino superiore (copri nastro) per un levigatura orizzontale**

Con due numeri di giri preselezionabili, ottimali per la lavorazione dell'acciaio legato (1500 min^{-1}) o dei metalli (3000 min^{-1}).

Nota:

Per i nastri di tela abrasiva vedi n. art. 558310 e n. art. 558453-56.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 1 velocità	1500 min^{-1}
Lunghezza del nastro	2000 mm
Denominazione originale prodotto	GX 75 2H
Larghezza del nastro	75 mm

Numero massimo giri 2 velocità	3000 min ⁻¹
Peso	75 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

Accessori

Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 60	558310 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80	558454 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120	558454 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 40	558310 40
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558456 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60	558453 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 120	558310 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558454 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80	558453 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60	558454 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120	558453 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558453 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 80	558310 80