



## Videoendoscopio senza sonda



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492924
GTIN	4045197565402
Classe articolo	42L

### Descrizione

**Esecuzione:**

Apparecchio base con display LCD da 3,5 pollici. Modalità zoom (1,5x), acquisizione di immagini e registrazioni video memorizzabili su scheda memoria SD. Uscita USB e AV per la trasmissione dati. Batteria agli ioni di litio (3,7 V) integrata, ricaricabile.

**Fornitura:**

Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere. Scheda memoria SD, alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) n. 492958, cavo per la trasmissione dati USB, cavo AV, set di pulizia, batteria agli ioni di litio n. art. 492926.

Senza sonda.

### Descrizione tecnica

Profondità di campo messa a fuoco	16 – 60 mm
Altezza	38 mm
Larghezza	118 mm
Risoluzione display	320x240 px
Peso	0,385 kg

Lunghezza	207 mm
Formato di registrazione	JPEG / AVI (30 fps)
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Endoscopio

---

## Accessori

Batteria agli ioni di litio	492926
Adattatore di rete per endoscopio	492958
Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492938 2000