

**HOLEX****Endoscopio da ispezione con sonda semirigida, Ø 8,5 mm, Lunghezza sonda: 1000mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492930 1000
GTIN	4045197511829
Classe articolo	42L

## Descrizione

### Esecuzione:

Apparecchio base con display LCD da 2,4 pollici e sonda semirigida lunga 1 m (Ø 8,5 mm, linea di mira 0°). Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con 6 LED bianchi a luminosità variabile. Modalità zoom (1,5x), antiriflesso automatico su superfici di metallo (AGC), modalità specchio (mirror). Uscita AV per trasmissione su schermo.

### Fornitura:

Inclusi 1x sonda n. art. 492936 Dim. 1000 (IP67), valigetta di trasporto, specchio svitabile della sonda (90°), magnete, ganci e 4 batterie n. art. 081551 Dim. LR6.

Risoluzione telecamera: 320x240 px

Risoluzione display: 320x240 px

Profondità di campo messa a fuoco: 16 – 60 mm

Temperatura di esercizio: 0 - 50 °C

Peso: 0,43 kg

## Descrizione tecnica

Profondità di campo messa a fuoco	16 – 60 mm
-----------------------------------	------------

Risoluzione display	320×240 px
Larghezza	94 mm
Lunghezza	210 mm
Peso	0,43 kg
Altezza	58 mm
Lunghezza sonda	1000 mm
Risoluzione telecamera	320×240 px
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Numero di batterie contenute	4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Sonda	8,5 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492936 1000
Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492934 1000
Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492938 2000
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081556 LR6