

**RENISHAW****Tastatore con sfera di rubino lunghezza 10/11 mm, Ø Sfera D: 1 mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 494220 1      |
| GTIN            | 2050000973628 |
| Classe articolo | 49F           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

**Nota:**

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

**Descrizione tecnica**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ø Gambo S                     | 0,7 mm    |
| Ø Sfera D                     | 1 mm      |
| Peso                          | 0,3 g     |
| Lunghezza di lavoro effettiva | 4,5 mm    |
| Materiale gambo               | Acciaio   |
| Lunghezza L                   | 10 mm     |
| Filettatura di raccordo       | M2        |
| Materiale punta               | Rubino    |
| Tipo di prodotto              | Tastatori |

**Accessori**

|  |           |
|--|-----------|
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 20 mm | 494214 20 |
|--|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 40 mm          | 494214 40    |
| Adattatori Modello M3/M2                            | 494218 M3/M2 |
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 30 mm          | 494214 30    |
| Kit di pulizia per tastatori                        | 494240       |
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 10 mm          | 494214 10    |
| Portainseriti per tastatori a 5 vie M2 Modello M2/5 | 494219 M2/5  |