

RENISHAW**Tastatore con sfera di rubino lunghezza 10/11 mm, Ø Sfera D: 2mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 494220 2 |
| GTIN | 2050000956751 |
| Classe articolo | 49F |

Descrizione**Esecuzione:**

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ø Sfera D | 2 mm |
| Ø Gambo S | 1 mm |
| Lunghezza di lavoro effettiva | 6 mm |
| Materiale gambo | Acciaio |
| Peso | 0,3 g |
| Lunghezza L | 10 mm |
| Filettatura di raccordo | M2 |
| Materiale punta | Rubino |
| Tipo di prodotto | Tastatori |

Accessori

| | |
|------------------------------|--------|
| Kit di pulizia per tastatori | 494240 |
|------------------------------|--------|

| | |
|---|--------------|
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 30 mm | 494214 30 |
| Portainseriti per tastatori a 5 vie M2 Modello M2/5 | 494219 M2/5 |
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 40 mm | 494214 40 |
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 20 mm | 494214 20 |
| Prolunga inserto tastatore Lunghezza 10 mm | 494214 10 |
| Adattatori Modello M3/M2 | 494218 M3/M2 |