

Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 2, Numero di spine di riscontro: 81



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483811 81
GTIN	2050001057006
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ± 2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da $\varnothing 1,5$ mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a $\varnothing 0,99$ mm; altre spine, 70 mm.

Classe di tolleranza 2: \varnothing spina $\pm 0,002$ mm.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

Taratura: S18

Campo di misura nominale: 1 - 5 mm

Passo: 0,05 mm

Numero di spine di riscontro: 81

Descrizione tecnica

Campo di misura nominale	1 - 5 mm
Numero di spine di riscontro	81

Passo	0,05 mm
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	2
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S18
Tipo di prodotto	Set di spine di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Set di spine di riscontro Contenuto set 81	018381 81
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Set di spine di riscontro Contenuto set 81	019680 81
Certificato DAkkS Set di spine di riscontro Contenuto set 81	020890 81
Rapporto di taratura Set di spine di riscontro Contenuto set 81	020880 81