

Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 2, Numero di spine di riscontro: 41



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 483810 41 |
| GTIN | 2050001046727 |
| Classe articolo | 48A |

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ± 2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da $\varnothing 1,5$ mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a $\varnothing 0,99$ mm; altre spine, 70 mm.

Classe di tolleranza 2: \varnothing spina $\pm 0,002$ mm.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|----------|
| Numero di spine di riscontro | 41 |
| Campo di misura nominale | 1 - 5 mm |
| Passo | 0,1 mm |
| Norma | DIN 2269 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Classe di tolleranza | 2 |
| Durezza | 60 ± 2 HRC |
| Materiale | Acciaio per calibri |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | S18 |
| Tipo di prodotto | Spina di riscontro |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Certificato DAkkS Set di spine di riscontro Contenuto set 41 | 020890 41 |
| Rapporto di taratura Set di spine di riscontro Contenuto set 41 | 020880 41 |