



Lima ad ago per meccanica di precisione VALTITAN lunghezza complessiva 180 mm, SH 2 / DH 3, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527570 5
GTIN	613548045671
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Lima ad ago ad alte prestazioni con elevata resistenza all'usura. Durezza superficiale **1200 HV**. La particolare forma dei denti impedisce che i trucioli di limatura si attacchino alla lima, consentendo così una pulizia agevole con semplici colpetti (sul legno).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Superfici della lima	4
Sezione trasversale	2,6×2,6 mm
Descrizione della forma	quadra
Taglio svizzero	2
Conforme al taglio tedesco	3
Attributo del nome del prodotto	SH 2 / DH 3
Inclusa impugnatura per lime	no
Tipo di prodotto	Lima ad ago per meccanica di precisione

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Uni	idoneo		

Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3

519700 3

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2

519700 2