

## Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483940 3
GTIN	2050001056917
Classe articolo	48A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili  $60 \pm 2$  HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del  $\emptyset$  inciso.

#### Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il  $\emptyset$  desiderato**, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, **0,35**.

### Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Lunghezza complessiva	53 mm
Lunghezza di controllo	33 mm
Dimensione nominale	0,5 - 0,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	acciaio per utensili legato
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

### Servizi

Certificato DAkkSSpina di riscontro $\emptyset$ Massimo 20	028260 20
	028240 20

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20