



Lime ad ago per meccanica di precisione set di 12 pezzi, Lunghezza complessiva mm / Taglio svizzero: 180/0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527600 180/0
GTIN	613548050347
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = $\frac{1}{2}$ lunghezza lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all'usura (65-66 HRC). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Prestazioni elevate della lima.

Per il dispositivo di fissaggio rapido vedi n. art. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo

forme 1 – 12

Fornitura:

In custodia in plastica.

Nota:

Vedi anche lime per meccanica di precisione Habilis n. art. 527050 – 527070.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
-----------------------	--------

Taglio svizzero	0
Tipo di prodotto	Lima ad ago per meccanica di precisione

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Uni	limitatamente adatto		

Accessori

Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 3	519700 3
Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago Modello 2	519700 2