

## Lima abrasiva – carburo di silicio (verde), bassa, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 150X16F



### Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 558655 150X16F |
| GTIN            | 4260496530177  |
| Classe articolo | 56Z            |

### Descrizione

#### Uso:

Per **sbavare, affilare, levigare e smussare** utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Per **metalli duri, non ferrosi**, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con **elevata durezza** e marcato **effetto autoravvivante**.

#### Nota:

**Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.**

### Descrizione tecnica

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Larghezza                | 16 mm         |
| Lunghezza                | 150 mm        |
| Grado di finezza         | fine          |
| Grana                    | 320           |
| Colore                   | verde         |
| Sigla materiale abrasivo | SiC           |
| Forma                    | bassa         |
| Tipo di prodotto         | Lima abrasiva |

### Dati utente

|  | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|--|----------|----------------|------------|
|--|----------|----------------|------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Acciaio < 55 HRC  | idoneo               |
| Acciaio < 60 HRC  | idoneo               |
| Acciaio < 67 HRC  | idoneo               |
| Metallo duro (HM) | idoneo               |
| INOX              | idoneo               |
| Ti                | idoneo               |
| GG(G)             | idoneo               |
| CuZn              | idoneo               |
| Alluminio, CFRP   | idoneo               |
| Pietra            | limitatamente adatto |
| a umido max.      | idoneo               |
| a secco           | limitatamente adatto |