



## Lima per levigatura di precisione Degussit in ceramica ossidata, triangolare, Lunghezza × Larghezza (Grana): 100X6Fmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558950 100X6F
GTIN	4045197407313
Classe articolo	53D

### Descrizione

#### Esecuzione:

La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un'eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.

**Lime** per levigatura di precisione in rubino sinterizzato nelle grane: **fine (F)** (Ra ca. 1 μ corrisponde all'incirca alla grana 2000).

#### Uso:

Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell'industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.

### Descrizione tecnica

Larghezza	6 mm
Grado di finezza	fine
Grana	2000
Lunghezza	100 mm
Serie	Degussit®
Materiale abrasivo	Rubino sinterizzato
Forma	triangolare

Tipo di prodotto

Lima abrasiva

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		