



Chiave a bussola con impugnatura interamente isolata, Apertura: 9mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 622500 9 |
| GTIN | 4010995008604 |
| Classe articolo | 63K |

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.

Rivestimento in plastica a isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiale:

Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza complessiva | 243 mm |
| Apertura | 9 mm |
| Lunghezza lama | 125 mm |
| Denominazione originale prodotto | SoftFinish® electric |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN 3125 |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

