

## Lima abrasiva – originale Arkansas (bianca), grana 8000, quadra, Lunghezza × Larghezza: 100X10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558720 100X10
GTIN	4037073002163
Classe articolo	56Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pietra naturale (originale Arkansas) in quarzite a grana finissima, bordi rigidi. Per superfici finissime e rettifica senza bava. Grana 5000 (rettifica preliminare), grana 8000 (lucidatura).

#### Uso:

Per **sbavare, affilare, levigare e smussare** utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.

**Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.**

#### Nota:

La ridotta aggiunta di olio aumenta la durata e il potere affilante.

### Descrizione tecnica

Grana	8000
Larghezza	10 mm
Lunghezza	100 mm
Grado di finezza	Lucidatura
Colore	bianco
Materiale abrasivo	Arkansas-quarzite
Forma	quadra
Tipo di prodotto	Lima abrasiva

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		